



## MiniTec Ein paar Fakten

### THE ART OF SIMPLICITY

MiniTec hat sich von einem Spezialisten für Miniaturführungen kontinuierlich zu einem führenden Technologieunternehmen und Sondermaschinenbauer entwickelt.

Heute entwickeln 420 Experten an 11 Standorten in Deutschland, Frankreich, USA, Großbritannien, Spanien, Slowenien und China maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden. Gleichzeitig sorgen mehr als 60 Partner weltweit für zuverlässigen Service und kompetente Beratung.

Genauso individuell wie die Anforderungen, die unsere Kunden stellen, sind auch unsere Lösungen. Als Full-Service-Hersteller realisieren wir auf Basis unseres Konstruktionssystems intelligente Anlagen und Sondermaschinen für die verschiedensten Aufgaben in allen wichtigen Industriebranchen: von Automotive, Chemie und Elektrotechnik über Energieversorgung, Luft- und Raumfahrt bis hin zu Maschinenbau, Metall- und Pharmaindustrie. Dem hohen technischen Anspruch folgend steht der Leitspruch für unsere Komplettlösungen: The Art of Simplicity.

 **1986**  
gegründet

 **420**  
Mitarbeiter  
davon 280 in Deutschland

 **60**  
Vertriebs- und  
Servicepartner  
weltweit

 **Unternehmerpreis**  
„Innovativer Mittelstand“  
**Auszeichnung**  
„Attraktiver Arbeitgeber  
Rheinland-Pfalz“  
**Ehrenpreis**  
der Region Westpfalz

 **11**  
Standorte  
Deutschland, Frankreich,  
Großbritannien, Slowenien,  
Spanien, USA, China

### STANDORTE WELTWEIT

**MINITEC GMBH & CO. KG (DEUTSCHLAND)**  
MiniTec-Allee 1 | 66901 Schönenberg-Kübelberg  
Tel. +49 6373 81270 | Fax +49 6373 812720  
info@minitec.de | www.minitec.de

**MINITEC GMBH & CO. KG (DEUTSCHLAND)**  
Nickelsweiher 6 | 66914 Waldmohr  
Tel. +49 6373 81270 | Fax +49 6373 812720  
info@minitec.de | www.minitec.de

**MINITEC GMBH & CO. KG (DEUTSCHLAND)**  
Fürther Straße 33 | 90513 Zirndorf  
Tel. +49 911 2789000 | Fax +49 911 27890099  
zirndorf@minitec.de | www.minitec.de

**MINITEC SMART SOLUTIONS GMBH (DEUTSCHLAND)**  
Zollamtstraße 7 | 67663 Kaiserslautern  
Tel. +49 6373 8127 350 | Fax +49 6373 812720  
kontakt@mss-digital.de | www.minitec-smart-solutions.net

**MINITEC BERLIN GMBH (DEUTSCHLAND)**  
Melitta-Schiller-Straße 18 | 12526 Berlin  
Tel. +49 30 2359 8000  
berlin@minitec.de | www.minitec.de

**MINITEC ESPAÑA S.L.U. (SPANIEN)**  
C/ Carlos Jiménez Díaz, 7. Pol. Ind. La Garena  
28806 Alcalá de Henares, Madrid  
Tel. +34 916 562 652  
info@minitec.es | www.minitec.es

**MINITEC S.N.C. (FRANKREICH)**  
2, rue Charles Desgranges | 57214 Sarreguemines  
Tel. +33 387 276870 | Fax +33 387 276877  
info@minitec.fr | www.minitec.fr

**MINITEC.AT GMBH (ÖSTERREICH)**  
Beethovenstraße 12 | 2380 Perchtoldsdorf  
Tel. +43 1 8659559  
office@minitec.at | www.minitec.at

**MINITEC 4NAG (SCHWEIZ)**  
Honeywell-Platz 1 | 8157 Dielsdorf  
Tel. +41 44 5751500 | Fax +41 44 5751501  
info@minitec.ch | www.minitec.ch

**MINITEC SOLUTIONS SRL (RUMÄNIEN)**  
Str. J.H. Pestalozzi Nr. 22 | Timisoara 300115  
Tel. +40 722 229 134  
office@minitec.ro | www.minitec.ro

**MINITEC D.O.O. (SLOWENIEN)**  
Teharska cesta 41 | 3000 Celje  
Tel. +386 59 071 390 | Fax +386 59 071 399  
info@minitec.si | www.minitec.si

**MINITEC SLOVAKIA S.R.O. (SLOWAKEI)**  
Rabčická 332 | 029 44 Rabča  
Tel. +421 43 5524350 | Fax +421 43 5524352  
info@minitec-slovakia.sk | www.minitec-slovakia.sk

**MINITEC HELLAS S.A. (GRIECHENLAND)**  
Ag. I. Theologou 115 | 13672 Acharnes, Athen  
Tel. +30 210 2401444  
info@minitechellas.gr | www.minitechellas.gr

**MINITEC UK LTD. (GROSSBRITANNIEN)**  
Unit 1 Telford Road | Houndmills Industrial Estate  
Basingstoke, Hampshire RG21 6YU  
Tel. +44 1256 365 605  
info@minitec.co.uk | www.minitec.co.uk

**MINITEC FRAMING SYSTEMS LLC (USA)**  
5602 County Road 41 | 14425 Farmington, NY  
Tel. +1 585 9244690 | Fax +1 585 9244821  
sales@minitecframing.com | www.minitecframing.com

**MINITEC AUTOMATION TECHNOLOGY (USA)**  
7214 Gateway Park drive | Clarkston, Michigan 48346  
Tel. +1 248 620 1820 | Fax +1 248 620 0850  
sales@minitecautomation.com | www.minitecautomation.com

**MINITEC SYSTEM TECHNOLOGY CO. LTD. (CHINA)**  
Plant No. 10; No. 103 ChengMenJin Road | Taicang 215400  
Tel. +86 512 5320 8880 | Fax +86 512 5320 8879  
info@minitec.com.cn | www.minitec.com.cn

**MINITEC SA (SÜDAFRIKA)**  
48 York Road, North End | Port Elizabeth 6000  
Tel. +27 41 3914795  
info@minitec.co.za | www.minitec.co.za



#### MiniTec-Partner weltweit

Australien | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Brasilien | Bulgarien | China | Estland | Finnland  
Frankreich | Griechenland | Großbritannien | Indien | Italien | Kanada | Kroatien | Lettland | Liechtenstein  
Litauen | Luxemburg | Malaysia | Mexiko | Montenegro | Neuseeland | Niederlande | Nordmazedonien  
Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | Schweden | Schweiz | Serbien | Singapur | Slowakei  
Slowenien | Spanien | Südafrika | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | USA | Vietnam



## FAHRZEUGAUSBAU MIT ALUMINIUMPROFILEN

Wohnkabinen, Klappbett, Euroboxenregale



PRODUKTE

LÖSUNGEN

SERVICE

## WOHNKABINEN

ALS MONTAGEKIT ZUM SELBSTAUFBAU ...

... werden von unseren Konstrukteuren nach ihren Vorgaben und Wünschen geplant und konstruiert. Das **MiniTec**-Profilsystem bietet hierfür höchste Flexibilität, sodass die Konstruktion exakt an ihr Fahrzeug angepasst werden kann. Sonderwünsche setzen wir nach Möglichkeit gerne um.

Die Rahmenkonstruktion der Kabine besteht aus **MiniTec**-Aluminiumprofilen sowie den eigens dafür entwickelten **Eckverbindern für 90° und 45° Verbindungen**.



Zur Gestaltung der Außenhaut und Dämmung gibt es verschiedene Möglichkeiten, die von den persönlichen Prioritäten des Kunden abhängig sind. Eine Außenhaut aus Aluminiumblech kann von uns passend mitgeliefert werden.

Entspricht die Planung letztlich ihren Ideen und Vorstellungen, erhalten Sie ihre **Wohnkabine als Montagekit zum Selbstaufbau**.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Sprechen Sie uns an!



## KLAPPBETT

ALS BASISMODUL ODER MIT ERWEITERUNGEN



ERHÄLTICH ALS MONTAGEKIT ZUM SELBSTAUFBAU ODER FERTIG MONTIERT



Das **Klappbett** besteht aus einem stabilen Rahmen aus **MiniTec**-Aluminiumprofilen. Am Tag dient es als praktische Sitzbank, am Abend kann es innerhalb von nur fünf Sekunden zum Bett ausgeklappt werden. Das Sitzpolster wandelt sich automatisch zur bequemen Matratze um. Das Klappbett passt in alle gängigen Transporter in VW-Bus-Größe und ist entweder als Basismodul oder mit einem Euroboxenauszug lieferbar (Blendensatz optional) erhältlich. Auf Anfrage kann das Bett in Länge, Höhe und Breite auch nach Kundenwunsch konfiguriert werden.

|   | Artikelnummer       |
|---|---------------------|
| <b>KLAPPBETT BASISMODUL</b>             | Art.-Nr. 29.2300/05 |
| <b>EUROBOXENAUSZUG</b>                  | Art.-Nr. 29.2310/05 |
| <b>MATRATZE INKL. BEZUG</b>             | Art.-Nr. 29.2315/05 |
| <b>BLENDENSATZ OHNE EUROBOXENAUSZUG</b> | Art.-Nr. 29.2325/05 |
| <b>BLENDENSATZ MIT EUROBOXENAUSZUG</b>  | Art.-Nr. 29.2320/05 |

Der **Euroboxenauszug** sowie die dazu passenden **Blenden aus Birkenholz** sind jeweils optional erhältlich. Der Auszug nutzt den Stauraum unter der Sitz- bzw. Liegefläche optimal aus. Die Euroboxen sind entweder über den Auszug oder seitlich im Innenraum entnehmbar.

|                 | Produktmaße Klappbett in mm (Länge x Breite x Höhe) |
|-----------------|---|
| als Sitzbank    | L 2027 x B 775 x H 980 (inkl. Matratze)             |
| als Bett        | L 2027 x B 1200 x H ca. 520                         |
| Liegefläche     | L 2000 x B 1200                                     |
| Euroboxenauszug | L 1829 (für 3 Boxen 600 x 400 x 220)                |


## EUROBOXENREGALE

IN VIELEN VARIANTEN



ERHÄLTICH ALS MONTAGEKIT ZUM SELBSTAUFBAU ODER FERTIG MONTIERT

Das **Euroboxenregal** ist in vielen Varianten erhältlich und wird entweder als Montagekit zum Selbstaufbau, oder fertig montiert geliefert. Für die leichtgängige Führung der Euroboxen sind Gleitschienen in die Profilmuten eingelassen. Im eingeschobenen Zustand rasten die Euroboxen sicher ein. Verrutschen oder Geräusche während der Fahrt sind somit ausgeschlossen. Optional ist ein passender Satz **Blenden** aus geölten Birkenholz-Multiplexplatten mit gefrästem Griff und gefasten Kanten erhältlich, sowie eine passende **Tischplatte**. Die Konstruktion aus **MiniTec**-Aluminiumprofilen ist individuell erweiterbar. Andere Varianten sind auf Anfrage möglich.



|  | Produktmaße in mm ohne Tischplatte (Breite x Tiefe x Höhe) | Artikelnummer       |
|--|--|---------------------|
| <b>1 1 REIHE KLEIN</b><br>2 x 400 x 300 x 220 mm, 1 x 400 x 300 x 320 mm   | B 348 x T 418 x H 867                                      | Art.-Nr. 29.2330/05 |
| <b>2 2 REIHEN KLEIN</b><br>4 x 400 x 300 x 220 mm, 2 x 400 x 300 x 320 mm  | B 680 x T 418 x H 867                                      | Art.-Nr. 29.2332/05 |
| <b>3 3 REIHEN KLEIN</b><br>6 x 400 x 300 x 220 mm, 3 x 400 x 300 x 320 mm  | B 1012 x T 418 x H 867                                     | Art.-Nr. 29.2336/05 |
| <b>4 1 REIHE GROSS, 1 REIHE KLEIN</b><br>2 x 600 x 400 x 220 mm, 2 x 400 x 300 x 220 mm<br>1 x 600 x 400 x 320 mm, 1 x 400 x 300 x 320 mm  | B 980 x T 418 x H 867                                      | Art.-Nr. 29.2333/05 |
| <b>5 1 REIHE GROSS, 2 REIHEN KLEIN</b><br>2 x 600 x 400 x 220 mm, 4 x 400 x 300 x 220 mm<br>1 x 600 x 400 x 320 mm, 2 x 400 x 300 x 320 mm | B 1312 x T 418 x H 867                                     | Art.-Nr. 29.2334/05 |
| <b>6 2 REIHEN GROSS</b><br>4 x 600 x 400 x 220 mm, 2 x 600 x 400 x 320 mm  | B 1280 x T 418 x H 867                                     | Art.-Nr. 29.2335/05 |
| <b>7 1 REIHE GROSS</b><br>2 x 600 x 400 x 220 mm, 1 x 600 x 400 x 320 mm   | B 468 x T 418 x H 867                                      | Art.-Nr. 29.2331/05 |